

**Garant****Disc de șlefuire (CER), Ø 76,2 mm, Granulație: 36****Date comandă**

Numărul de comandă	554013 36
GTIN	4045197526021
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

**Sistemul de schimbare rapidă** cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

**Durabilitate și putere de îndepărtare foarte mare** datorită granulației ceramice cu autoascuțire (CER).

**Aplicație:**

A se folosi cu discul suport dur Cod 554089.

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

**Notă:**

**Roloc™ Bristle-Disc** este prezentat începând de la Codul 573510.

**Descriere tehnică**

Granulație	36
Ø discurilor	76,2 mm
Material abraziv	Granulație ceramică

Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Suport de material abraziv	Suport din fibre
Caracteristici nume produs	Ø 76,2 mm
Turație maximă	20000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Disc de șlefuire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		

### Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmoale Ø exterior 75 mm	554091 75
Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm	554088 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmdur Ø exterior 75 mm	554089 75
Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 75 mm	554090 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmsemidur Ø exterior 75 mm	554093 75

Disc abraziv cauciuc, Ø cozii 6 mm mediu Ø exterior 75 mm

554092 75

Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm

554094 75