



Disc de șlefuire în evantai (ZA special) disc din fibră de sticlă conic, Ø 115 mm, Granulație: 60



Date comandă

Numărul de comandă	565560 60
GTIN	9003171602302
Clasa articolului	53T

Descriere

Execuție:

Disc de șlefuire în evantai cu capacitate de tăiere ridicată și agresivă și cu durabilitate inegalabilă. **Corindon de zirconiu special (ZA)** cu strat de acoperire de răcire pe **țesătură de bumbac**. Disc din fibră de sticlă. **Pentru toate materialele. Densitate foarte mare a stratului de acoperire.** Disc de șlefuire în evantai cu **corindon de zirconiu (ZA)** cu strat de acoperire de răcire pe **țesătură de bumbac**. Disc din fibră de sticlă. **Pentru toate materialele. Densitate foarte mare a stratului de acoperire.**

Viteză periferică maximă: 80 m/s

Descrierea formei: oblic

Ø găurii: 22,23 mm

Descriere tehnică

Granulație	60
Ø găurii	22,23 mm
Descrierea formei	oblic

Ø discurilor	115 mm
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Acoperire abrazivă, răcoritoare	da
Suport de material abraziv	Țesătură din bumbac
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Disc purtător	Disc din fibre de sticlă
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai