



Disc de șlefuire în evantai Soft Job (ZA), Ø 50,8 mm, Granulație: 40



Date comandă

Numărul de comandă	554030 40
GTIN	9003172469829
Clasa articolului	53T

Descriere

Execuție:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

Execuție foarte flexibilă, cu lamele verticale și lamele proeminente **pentru o finisare extrem de moale, uniformă.**

Minidiscurile în evantai cu lamele desfăcute oferă, în comparație cu discurile obișnuite de șlefuit o **durabilitate mai mare**, o **manifestare mai flexibilă la șlefuit** și o **suprafață finisată mai uniform** (rugozitate) până la limita de uzură.

Aplicație:

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc a se vedea începând de la Cod 573510.

Filet: Sistem de schimbare rapidă Roloc™

Turație maximă: 20000 min⁻¹

Descriere tehnică

Granulație	40
Ø discurilor	50,8 mm

Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Suport de material abraziv	Disc din plastic
Caracteristici nume produs	Ø 50,8 mm
Filet	Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Turație maximă	20000 min ⁻¹
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm semidur Ø exterior 50 mm	554093 50
Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 50 mm	554090 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm dur Ø exterior 50 mm	554089 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm mediu Ø exterior 50 mm	554092 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm moale Ø exterior 50 mm	554091 50