

Garant**Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: AS1225****Date comandă**

Numărul de comandă	543200 AS1225
GTIN	4045197522313
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Coadă extra stabilă cu \varnothing 8 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coadă este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Cilindru cu dantură frontală** (ZYAS).

Aplicație:

Pentru lucrări de șlefuire cu solicitare maximă.

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Descriere tehnică

Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Forma	Cilindrică cu dantură frontală
Grad de finețe a danturii	mediu
\varnothing cap	12 mm
Lungimea totală	65 mm
Descrierea formei	Cilindrică cu dantură frontală
Simbol pentru dantură	Z7
\varnothing cozii	8 mm

Lungimea capului	25 mm
Serie	Dantură Z7
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
Uni	recomandat		