



Disc de șlefuire în evantai (ZA special) disc din fibră de sticlă conic, Ø 125 mm, Granulație: 40



Date comandă

Numărul de comandă	565570 40
GTIN	9003171602401
Clasa articolului	53T

Descriere

Execuție:

Disc de șlefuire în evantai cu capacitate de tăiere ridicată și agresivă și cu durabilitate inegalabilă. **Corindon cu zirconiu special (ZA)** cu strat de acoperire de răcire pe **țesătură de bumbac**. Disc din fibră de sticlă. **Pentru toate materialele. Densitate foarte mare a stratului de acoperire.** Disc de șlefuire în evantai cu **corindon de zirconiu (ZA)** cu strat de acoperire de răcire pe **țesătură de bumbac**. Disc din fibră de sticlă. **Pentru toate materialele. Densitate foarte mare a stratului de acoperire.**

Viteză periferică maximă: 80 m/s

Descrierea formei: oblic

Ø găurii: 22,23 mm

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Granulație	40
Descrierea formei	oblic

Ø discurilor	125 mm
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai