

**Disc de șlefuire în evantai (ZA), Ø 50,8 mm, Granulație: 60****Date comandă**

Numărul de comandă	554035 60
GTIN	4027497339518
Clasa articolului	56L

**Descriere****Execuție:**

Structură plată, compactă a lamelelor pentru **prelucrarea cordoanelor de sudură** și pentru **lucrări de debavurare**.

**Sistemul de schimbare rapidă** cu filet din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

**Minidiscurile în evantai** cu lamele desfăcute oferă, în comparație cu discurile obișnuite de șlefuit o **durabilitate mai mare**, o **manifestare mai flexibilă la șlefuit** și o **suprafață finisată mai uniform** (rugozitate) până la limita de uzură.

**Aplicație:**

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

**Notă:**

**Roloc™ Bristle-Disc** este prezentat începând de la Codul 573510.

Filet: Sistem de schimbare rapidă Roloc™

Turație maximă: 20000 min<sup>-1</sup>

**Descriere tehnică**

Granulație	60
Ø discurilor	50,8 mm
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)

Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Suport de material abraziv	Disc din plastic
Caracteristici nume produs	Ø 50,8 mm
Filet	Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Turație maximă	20000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

### Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm moale Ø exterior 50 mm	554091 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm semidur Ø exterior 50 mm	554093 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm mediu Ø exterior 50 mm	554092 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm dur Ø exterior 50 mm	554089 50

Disc abraziv din plastic, cu  $\varnothing$  cozii 6 mm  $\varnothing$  exterior 50 mm

554090 50