



## Disc de șlefuire în evantai SLTT (CER), plan-oblic pentru INOX, Ø 178 mm, Granulație: 40



### Date comandă

Numărul de comandă	565423 40
GTIN	4027497388875
Clasa articolului	53L

### Descriere

#### Execuție:

**Forma lamelară patentată, în formă de seceră** și dispunerea permit o densitate maximă a stratului pentru o rată excepțională de îndepărtare a materialului și o durabilitate maximă. Disc-suport robust din tablă de oțel. Silențios și cu nivel redus de vibrații.

Putere de șlefuire maximă, **granulație ceramică** cu efect de autoascuțire. Fără vitrificare, respectiv supraîncălzire. Recomandat și pentru șlefuirea muchiilor.

#### Aplicație:

Pentru **o rată foarte mare de îndepărtare a materialului** și durabilitate îndelungată.

#### Notă:

Discuri de șlefuire în evantai SLTflex fără discuri de sprijin pentru o șlefuire moale, pentru prelucrarea cusăturilor de colț etc. Începând cu Cod 566300.

### Descriere tehnică

Descrierea formei	plan-oblic
Granulație	40
Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	178 mm
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică

Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 178 mm
Disc purtător	Disc din tablă de oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		