



Disc de șlefuire în evantai V4 Power, (ZA) disc din fibră de sticlă, oblic pentru oțel și INOX, Ø 125 mm, Granulație: 60



Date comandă

Numărul de comandă	565445 60
GTIN	4027497469970
Clasa articolului	53L

Descriere

Execuție:

Forma lamelară patentată, în formă de seceră și dispunerea permit o densitate maximă a stratului pentru o rată excepțională de îndepărtare a materialului și o durabilitate maximă.

Densitate extrem de mare a stratului, ceea ce asigură durabilitate maximă și stabilitate excepțională a muchiilor. Zona scobiturii adânci permite o utilizare optimă a pânzei abrazive (ZA).

ZA: Corindon cu zirconiu pur pe țesătură mixtă de bumbac și poliester. Foarte agresiv din cauza presărării rare.

Aplicație:

Ideal pentru **șlefuirea muchiilor**, pentru **rotunjirea muchiilor ascuțite** precum și pentru șlefuirea cordoanelor de sudură pe mașini performante.

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Descrierea formei	oblic

Granulație	60
Ø discurilor	125 mm
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		