

## Filetul Calibru inel „TRECE” 6g, Filet: M2,5



### Date comandă

Numărul de comandă	486010 M2,5
GTIN	2050001037091
Clasa articolului	48B

### Descriere

**Execuție:**

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităților de pe piesă și împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuție conform DIN 2279 – 2299.

**Aplicație:**

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Notă:**

Calibre pentru fileturi cu alți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT și pe stânga livrabile la cerere.

### Descriere tehnică

Clasa de toleranță	6g
Pas filet	0,45 mm
Filet	M2,5
Calibrarea	L12

Tip de calibru	Calibru „trece”
Câmp de toleranță	g
Standard	DIN 13
Tip de filet	M
Calitate	6
Tip produs	Calibru inel filetat „TRECE”

### Servicii

Calibrare Calibru inel filetat Ø maxim 3 mm	028600 3
---	----------