

Filetul Calibru tampon cu prag, Filet: M18



Date comandă

Numărul de comandă	486000 M18
GTIN	2050001691002
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităților de pe piesă și împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuție conform DIN 2279 – 2299.

Parte „TRECE” și „NU TRECE” pe un singur mâner (DIN 2240, Partea 1, Forma R). Parte „NU TRECE” marcată cu roșu.

Aplicație:

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.

Clasa de toleranță 6H (până la M 1,4 = 5H).

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

Calibre pentru fileturi cu alți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT și pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Pas filet	2,5 mm
Clasa de toleranță	6H
Filet	M18
Tip de filet	M
Standard	DIN 13
Calitate	6
Câmp de toleranță	H
Tip de calibru	Calibru „nu trece”

Tip de calibru	Calibru „trece”
Calibrarea	L10
Tip produs	Calibru tampon dublu cu filet

Servicii

Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 90 mm	028590 90
CalibrareCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 20 mm	028550 20