

## Filetul Calibru inel „TRECE” 6g, Filet: M3



### Date comandă

Numărul de comandă	486010 M3
GTIN	2050001037107
Clasa articolului	48B

### Descriere

**Execuție:**

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităților de pe piesă și împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuție conform DIN 2279 – 2299.

**Aplicație:**

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Notă:**

Calibre pentru fileturi cu alți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT și pe stânga livrabile la cerere.

### Descriere tehnică

Pas filet	0,5 mm
Clasa de toleranță	6g
Filet	M3
Calibrarea	L12

Câmp de toleranță	g
Tip de calibru	Calibru „trece”
Tip de filet	M
Standard	DIN 13
Calitate	6
Tip produs	Calibru inel filetat „TRECE”

### Servicii

Calibrare Calibru inel filetat Ø maxim 3 mm	028600 3
Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100