

Filetul Calibru tampon cu prag, TiN, Filet: M8



Date comandă

Numărul de comandă	486008 M8
GTIN	2050001060457
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităților de pe piesă și împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuție conform DIN 2279 – 2299.

Parte „TRECE” și „NU TRECE” pe un singur mâner (DIN 2240, Partea 1, Forma R). Parte „NU TRECE” marcată cu roșu.

Partea „TRECE” acoperită cu strat de TiN. Durabilitate net superioară, canal pentru evacuarea murdăriei începând cu M6.

Aplicație:

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.

Clasa de toleranță 6H (până la M 1,4 = 5H).

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Accesorii opționale:

Calibru tampon cu prag pentru găuri de centrare Cod 486055.

Notă:

Calibre pentru fileturi cu alți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT și pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	6H
Pas filet	1,25 mm
Filet	M8
Standard	DIN 13
Tip de filet	M

Câmp de toleranță	H
Calitate	6
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Tip de calibru	Calibru „trece”
Suprafață parte TRECE	TiN
Calibrarea	L10
Tip produs	Calibru tampon dublu cu filet

Servicii

Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 90 mm	028590 90
CalibrareCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 20 mm	028550 20