

Filetul Calibru inel „NU TRECE” 6g, Filet: M4



Date comandă

Numărul de comandă	486050 M4
GTIN	2050001037299
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităților de pe piesă și împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuție conform DIN 2279 – 2299.

Aplicație:

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

Calibre pentru fileturi cu alți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT și pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Pas filet	0,7 mm
Clasa de toleranță	6g
Filet	M4
Calibrarea	L12

Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Câmp de toleranță	g
Standard	DIN 13
Tip de filet	M
Calitate	6
Tip produs	Calibru inel filetat „NU TRECE”

Servicii

Calibrare Calibru inel filetat Ø maxim 20 mm	028600 20
Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100