

Garant**Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: C0313****Date comandă**

Numărul de comandă	546900 C0313
GTIN	4045197156754
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Set de mini freze de șlefuire din HM, Ø cozii 3 mm. **Forma Cilindru** (WRC).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Descriere tehnică

Descrierea formei	Cilindrică
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Grad de finețe a danturii	mediu
Forma	C0313
Lungimea totală	40 mm
Ø cap	3 mm
Simbol pentru dantură	Z7
Ø cozii	3 mm
Lungimea capului	13 mm
Serie	Dantură Z7

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
Uni	recomandat		