

## Filetul Calibru inel „NU TRECE” 6g, Filet: M6



### Date comandă

Numărul de comandă	486050 M6
GTIN	2050001037312
Clasa articolului	48B

### Descriere

**Execuție:**

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităților de pe piesă și împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuție conform DIN 2279 – 2299.

**Aplicație:**

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Notă:**

Calibre pentru fileturi cu alți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT și pe stânga livrabile la cerere.

### Descriere tehnică

Pas filet	1 mm
Filet	M6
Clasa de toleranță	6g
Calibrarea	L12

Câmp de toleranță	g
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Standard	DIN 13
Tip de filet	M
Calitate	6
Tip produs	Calibru inel filetat „NU TRECE”

### Servicii

Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100
CalibrareCalibru inel filetat Ø maxim 20 mm	028600 20