

HOLEX**Disc de finisare din material abraziv, Ø 76,2 mm, Comparație granulație: 180**

Date comandă

Numărul de comandă	554053 180
GTIN	4045197525956
Clasa articolului	52E

Descriere

Execuție:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

Material abraziv universal cu interstiții din nylon și performant.

Aplicație:

Pentru curățarea, degresarea, mătuirea suprafețelor de metal.

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc este prezentat începând de la Codul 573510.

Descriere tehnică

Execuție	A medium
Comparație granulație	180
Grad de finețe	mediu
Ø discurilor	76,2 mm

Material abraziv	Material abraziv din nylon
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 76,2 mm
Turație maximă	18000 min ⁻¹
Tip produs	Material de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 75 mm	554090 75
Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm	554094 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmdur Ø exterior 75 mm	554089 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmediu Ø exterior 75 mm	554092 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmoale Ø exterior 75 mm	554091 75
Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm	554088 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmsemidur Ø exterior 75 mm	554093 75