

3M Roloc™**Disc de finisare din material abraziv SC-DR, Ø 50,8 mm, Comparație granulație: 100****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 554045 100 |
| GTIN | 30048011055283 |
| Clasa articolului | 53M |

Descriere**Execuție:**

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

Material abraziv universal **cu interstiții din nylon** și performant.

Aplicație:

Pentru curățarea, degresarea, mătuirea suprafețelor de metal.

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc a se vedea începând de la Cod 573510.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Comparație granulație | 100 |
| Grad de finețe | grosier |
| Execuție | A coarse |
| Ø discurilor | 50,8 mm |
| Material abraziv | Material abraziv din nylon |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Prescurtare pentru material abraziv | A |
| Conținut de fier, sulf și clor | < 0,1 % |
| Caracteristici nume produs | Ø 50,8 mm |
| Turație maximă | 23000 min ⁻¹ |
| Tip produs | Material de șlefuit |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lemn | recomandat | | |
| Piatră | indicat în anumite condiții | | |
| Lăcuit | recomandat | | |
| Uni | recomandat | | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |

Accesorii

554092 50

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmediu Ø exterior 50 mm

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmsemidur Ø exterior 50 mm

554093 50

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmdur Ø exterior 50 mm

554089 50

Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 50 mm

554090 50

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmoale Ø exterior 50 mm

554091 50