

## Filetul Calibru tampon „NU TRECE”, Filet: M48



### Date comandă

Numărul de comandă	486030 M48
GTIN	4045197213150
Clasa articolului	48B

### Descriere

#### Execuție:

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităților de pe piesă și împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuție conform DIN 2279 – 2299.

**Tampon „TRECE” și „NU TRECE” separat (DIN 2240, Partea 2 Forma GE).**

#### Aplicație:

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.

Clasa de toleranță 6H (până la M 1,4 = 5H).

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Notă:

Calibre pentru fileturi cu alți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT și pe stânga livrabile la cerere.

### Descriere tehnică

Clasa de toleranță	6H
Pas filet	5 mm
Filet	M48
Standard	DIN 13
Tip de filet	M
Câmp de toleranță	H
Calitate	6

Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Calibrarea	L11
Tip produs	Calibru tampon filetat „NU TRECE”

### Servicii

Calibrare DAKKSCalibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 90 mm	028540 90
CalibrareCalibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 60 mm	028500 60