

## Filetul Calibru tampon cu prag, Filet: M30



### Date comandă

Numărul de comandă	486000 M30
GTIN	2050001691057
Clasa articolului	48B

### Descriere

#### Execuție:

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităților de pe piesă și împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuție conform DIN 2279 – 2299.

**Parte „TRECE” și „NU TRECE” pe un singur mâner (DIN 2240, Partea 1, Forma R).** Parte „NU TRECE” marcată cu roșu.

#### Aplicație:

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.

Clasa de toleranță 6H (până la M 1,4 = 5H).

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Notă:

Calibre pentru fileturi cu alți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT și pe stânga livrabile la cerere.

### Descriere tehnică

Filet	M30
Pas filet	3,5 mm
Clasa de toleranță	6H
Tip de filet	M
Standard	DIN 13
Calitate	6
Câmp de toleranță	H
Tip de calibru	Calibru „nu trece”

Tip de calibru	Calibru „trece”
Calibrarea	L10
Tip produs	Calibru tampon dublu cu filet

**Servicii**

Calibrare Calibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 60 mm	028550 60
Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 90 mm	028590 90