

**3M Roloc™****Disc de finisare din material abraziv SC-DR, Ø 50,8 mm, Comparație granulație: 180****Date comandă**

Numărul de comandă	554045 180
GTIN	30048011055276
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

**Sistemul de schimbare rapidă** cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

**Material abraziv universal cu interstiții din nylon** și performant.

**Aplicație:**

Pentru curățarea, degresarea, mătuirea suprafețelor de metal.

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

**Notă:**

**Roloc™ Bristle-Disc** a se vedea începând de la Cod 573510.

**Descriere tehnică**

Execuție	A medium
Comparație granulație	180
Grad de finețe	mediu
Ø discurilor	50,8 mm
Material abraziv	Material abraziv din nylon

Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 50,8 mm
Turație maximă	23000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Material de șlefuit

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

### Accesorii

554093 50

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm semidur Ø exterior 50 mm

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm dur Ø exterior 50 mm	554089 50
---	-----------

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm mediu Ø exterior 50 mm	554092 50
---	-----------

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm moale Ø exterior 50 mm	554091 50
---	-----------

Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 50 mm	554090 50
--	-----------