

Set de calibre tampon filetate cu prag, Conținut set: M3-M12**Date comandă**

Numărul de comandă	486040 M3-M12
GTIN	4045197295675
Clasa articolului	48B

Descriere**Execuție:**

Parte „TRECE” și „NU TRECE” pe un singur mâner (DIN 2240, Partea 1, Forma S). Parte „NU TRECE” marcată cu roșu.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Conținut:

Câte 1 calibru tampon filetat cu prag limitator Cod 486000 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Livrare:

Inclusiv ocutie din lemn robustă cu material de protecție din burete.

Accesorii opționale:

Calibru tampon cu prag pentru găuri de centrare Cod 486055.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Conținut set	M3-M12
Standard	DIN 13

Tip de filet	M
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S13
Tip produs	Calibru tampon dublu cu filet

Servicii

CalibrareSet de calibre tampon cu prag limitator Conținut set M3-M12	020700 M3-M12
Calibrare DAkkSSet de calibre tampon cu prag limitator Conținut set M3-M12	020710 M3-M12

Accesorii

FiletulCalibru tampon cu prag Filet M4	486000 M4
FiletulCalibru tampon cu prag Filet M6	486000 M6
FiletulCalibru tampon cu prag Filet M10	486000 M10
FiletulCalibru tampon cu prag Filet M12	486000 M12
FiletulCalibru tampon cu prag Filet M8	486000 M8
FiletulCalibru tampon cu prag Filet M5	486000 M5
FiletulCalibru tampon cu prag Filet M3	486000 M3