



Disc de șlefuire în evantai (ZA), Ø 50,8 mm, Granulație: 80



Date comandă

Numărul de comandă	554035 80
GTIN	4027497337491
Clasa articolului	56L

Descriere

Execuție:

Structură plată, compactă a lamelelor pentru **prelucrarea cordoanelor de sudură** și pentru **lucrări de debavurare**.

Sistemul de schimbare rapidă cu filet din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

Minidiscurile în evantai cu lamele desfăcute oferă, în comparație cu discurile obișnuite de șlefuit o **durabilitate mai mare**, o **manifestare mai flexibilă la șlefuit** și o **suprafață finisată mai uniform** (rugozitate) până la limita de uzură.

Aplicație:

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc este prezentat începând de la Codul 573510.

Filet: Sistem de schimbare rapidă Roloc™

Turație maximă: 20000 min⁻¹

Descriere tehnică

Granulație	80
Ø discurilor	50,8 mm
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)

Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Suport de material abraziv	Disc din plastic
Caracteristici nume produs	Ø 50,8 mm
Filet	Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Turație maximă	20000 min ⁻¹
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm moale Ø exterior 50 mm	554091 50
Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 50 mm	554090 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm semidur Ø exterior 50 mm	554093 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm mediu Ø exterior 50 mm	554092 50

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmdur Ø exterior 50 mm

554089 50