

**3M Roloc™****Disc din material abraziv GB-DR, Ø 76,2 mm, Comparație granulație: 80**

## Date comandă

Numărul de comandă	554063 80
GTIN	30048011603569
Clasa articolului	53M

## Descriere

### Execuție:

**Sistemul de schimbare rapidă** cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii, în cel mai scurt timp.

Discuri din material abraziv cu interstiții cu **cu granulație (CER) Cubitron agresivă** combinată cu o țesătură rezistentă.

### Aplicație:

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Permite **îndepărtarea** și **finisarea fără bavură** cu o singură sculă. Rezistență mare a muchiilor și durabilitate ridicată. Optim pentru îmbunătățirea adâncimilor rugozității după preșlefuire cu Cubitron™ II.

### Notă:

**Roloc™ Bristle-Disc** este prezentat începând de la Codul 573510.

## Descriere tehnică

Grad de finețe	foarte grosier
Comparație granulație	80
Execuție	coarse heavy duty
Ø discurilor	76,2 mm

Material abraziv	Granulație abrazivă Cubitron™
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 76,2 mm
Denumirea producătorului	GB-DR
Turație maximă	18000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Material de șlefuit

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

## Accesorii

Disc abraziv cauciuc, Ø cozii 6 mmmoale Ø exterior 75 mm	554091 75
Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm	554094 75
Disc abraziv cauciuc, Ø cozii 6 mmmediu Ø exterior 75 mm	554092 75
Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 75 mm	554090 75
Disc abraziv cauciuc, Ø cozii 6 mmsemidur Ø exterior 75 mm	554093 75
Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm	554088 75
Disc abraziv cauciuc, Ø cozii 6 mmdur Ø exterior 75 mm	554089 75