

3M Roloc™**Disc de finisare din material abraziv SC-DR, Ø 76,2 mm, Comparație granulație: 280****Date comandă**

Numărul de comandă	554047 280
GTIN	30048011055306
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

Material abraziv universal cu interstiții din nylon și performant.

Aplicație:

Pentru curățarea, degresarea, mătuirea suprafețelor de metal.

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc a se vedea începând de la Cod 573510.

Descriere tehnică

Comparație granulație	280
Execuție	A very fine
Grad de finețe	fin
Ø discurilor	76,2 mm

Material abraziv	Material abraziv din nylon
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 76,2 mm
Turație maximă	18000 min ⁻¹
Tip produs	Material de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm	554094 75
Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm	554088 75
Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 75 mm	554090 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmsemidur Ø exterior 75 mm	554093 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmediu Ø exterior 75 mm	554092 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmoale Ø exterior 75 mm	554091 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmdur Ø exterior 75 mm	554089 75