


3M Roloc™**Disc de curățare (A), Ø 76,2 mm, Tip de material: MED**

Date comandă

Numărul de comandă	554065 MED
GTIN	50048011642067
Clasa articolului	53M

Descriere

Execuție:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp. Discuri de curățare grosieră cu material sintetic din nylon, intercalat cu granulație abrazivă sintetică, distribuită uniform. Structură deschisă, nu se încarcă cu material. Combină **curățarea** cu o **finisare delicată**.

Aplicație:

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curățarea cusăturilor sudate și îndepărtarea murdărilor de pe suprafețe.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc a se vedea începând de la Cod 573510.

Descriere tehnică

Turație maximă	15000 min ⁻¹
Grad de duritate	mediu
Grad de finețe	grosier

Denumire 3M	BF-DR
Ø discurilor	76,2 mm
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 76,2 mm
Tip produs	Material abraziv de curățare grosieră

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm semidur Ø exterior 75 mm	554093 75
Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 75 mm	554090 75
Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm	554088 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm dur Ø exterior 75 mm	554089 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm mediu Ø exterior 75 mm	554092 75
Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm	554094 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm moale Ø exterior 75 mm	554091 75