



Disc de șlefuire în evantai pentru Al, POLIFAN-CURVE (A), Ø discurilor×lățime: 115X16mm



Date comandă

Numărul de comandă	566327 115X16
GTIN	4007220851968
Clasa articolului	55P

Descriere

Execuție:

Disc de șlefuire în evantai pentru prelucrarea dificilă a cordoanelor de sudură pe colț. **Forma constructivă radială cu dispunerea specială în evantai a lamelelor** permite valorificarea optimă a materialului de șlefuire pe rază. Rată ridicată de îndepărtare a materialului, durabilitate mărită și stabilitate mare a formei.

SGP CURVE-ALU (A), granulație 40, pentru aluminiu și metale neferoase, fără îmbâcsire și fără reziduuri nedorite.

Aplicație:

Șlefuire precisă a geometriilor cu cordon de sudură pe colț, teșire, debavurare. Versiune lată (L) pentru cordoane de sudură de colț > 8 mm.

Descriere tehnică

Lățime la rază	14 mm
Descrierea formei	radial
Lățimea discului	16 mm

Pentru raza cordonului de sudură de colț	> 8 mm
Granulație	40
Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	115 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Aluminiu
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Metale neferoase
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		