

Set de burghie elicoidale HSS-E Cod 114450 în cutie, neacoperit, Tip: 1-10



Date comandă

Numărul de comandă	115320 1-10
GTIN	4045197024930
Clasa articolului	11B

Descriere

Execuție:

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Ascuțit: concentricitate ridicată și acuratețe a pasului, cu tăiș obținut prin ascuțire de precizie. Burghiu pentru producția în serie. **Miez întărit. Spire parabolice**, cu fațete nitrurate începând de la 3 mm.

Cu geometrie la vârf forma C până la Ref. 3,9 mm.

Cu geometrie la vârf forma S de la Ref. 4 mm.

Descriere tehnică

Număr de burghie	19
Domeniu de găurire	1 - 10 mm
Increment	0,5 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperit

Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 338
Tip	FS
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	45 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	25 m/min	P
GG(G)	recomandat	25 m/min	K
Uni	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 6,5 mm	114450 6,5
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 5 mm	114450 5
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 2 mm	114450 2
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 8 mm	114450 8

Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 9 mm	114450 9
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 10 mm	114450 10
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 8,5 mm	114450 8,5
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 9,5 mm	114450 9,5
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 3,5 mm	114450 3,5
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 6 mm	114450 6
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 7 mm	114450 7
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 3 mm	114450 3
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 2,5 mm	114450 2,5
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 5,5 mm	114450 5,5
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 4,5 mm	114450 4,5
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 1 mm	114450 1
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 7,5 mm	114450 7,5
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 4 mm	114450 4
Burghiu elicoidal HSS-EFS Ø DC h8 1,5 mm	114450 1,5
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-10	115470 1-10