

Garant**Roată șlefuitor în evantai M14 Țesătură (A), Ø 125 mm×20 mm, Granulație: 120**

Date comandă

Numărul de comandă	566350 120
GTIN	4045197345837
Clasa articolului	51M

Descriere

Execuție:**Lamele dispuse în evantai** în jurul axei sculei. **Cu prindere directă M14.** Extrem de flexibil.**Pânză abrazivă** Corindon normal (A).**Aplicație:**

Pentru lucrări de șlefuire fină pe suprafețe arcuite.

Descriere tehnică

Granulație	120
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Ø discurilor	125 mm
Lățimea discului	20 mm

Caracteristici nume produs	Ø 125 mm×20 mm
Filet	M14
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de polizor în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		