

**3M Roloc™****Disc compact XL-UR, Ø 76,2 mm, Comparație granulație: 280****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 554067 280     |
| GTIN               | 30048011171846 |
| Clasa articolului  | 53M            |

**Descriere****Execuție:**

**Sistemul de schimbare rapidă** cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

Pânză de fibră cu material abraziv acoperit cu rășină, **formă presată a discului.**

**Aplicație:**

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Recomandat în special pentru **șlefuire fină și debavurare**. Lasă în urmă o **finisare delicată** și reduce adâncimea rugozității tuturor materialelor.

**Notă:**

**Roloc™ Bristle-Disc** ea se vedea începând de la Cod 573510.

**Descriere tehnică**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Comparație granulație | 280      |
| Execuție              | 2 S fine |
| Grad de duritate      | moale    |
| Grad de finețe        | fin      |
| Ø discurilor          | 76,2 mm  |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Prescurtare pentru material abraziv | SiC                      |
| Material abraziv                    | Carbură de siliciu (SiC) |
| Conținut de fier, sulf și clor      | < 0,1 %                  |
| Caracteristici nume produs          | Ø 76,2 mm                |
| Denumirea producătorului            | XL-DR                    |
| Turație maximă                      | 15000 min <sup>-1</sup>  |
| Tip produs                          | Disc compact             |

### Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 55 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 60 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 67 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| INOX                          | recomandat                  |                |         |
| Ti                            | recomandat                  |                |         |
| GG(G)                         | recomandat                  |                |         |
| CuZn                          | recomandat                  |                |         |
| Plastic, GRP                  | recomandat                  |                |         |
| Lemn                          | recomandat                  |                |         |
| Piatră                        | indicat în anumite condiții |                |         |
| Lăcuit                        | recomandat                  |                |         |
| Uni                           | recomandat                  |                |         |
| Umiditate maximă              | indicat în anumite condiții |                |         |
| Uscat                         | recomandat                  |                |         |

## Accesorii

|  |           |
|--|-----------|
| Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm         | 554094 75 |
| Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmdur Ø exterior 75 mm     | 554089 75 |
| Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 75 mm   | 554090 75 |
| Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmoale Ø exterior 75 mm   | 554091 75 |
| Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmediu Ø exterior 75 mm   | 554092 75 |
| Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm         | 554088 75 |
| Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmsemidur Ø exterior 75 mm | 554093 75 |