

3M Roloc™**Disc din cauciuc cu prindere M14 dur, Ø exterior: 75mm**

Date comandă

Numărul de comandă	554094 75
GTIN	50051144849982
Clasa articolului	53M

Descriere

Execuție:

Pentru prinderea discurilor de șlefuire cu **sistem de prindere rapidă cu filet exterior (Roloc™, Combidisc®)**.

Disc abraziv cauciucat, cu **suport M14**.

Sistemul de schimbare rapidă Roloc™ permite schimbarea sigură a discurilor de șlefuit „printr-o singură învârtire” de mână în cel mai scurt timp.

Aplicație:

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Notă:

Pentru polizoarele unghiulare recomandate consultați Cod 079325.

Descriere tehnică

Turație maximă	20000 min ⁻¹
Ø exterior	75 mm
Filet	M14
Suport pe partea sculei	Sistem de prindere rapidă cu filet exterior
Prindere pe partea utilajului	Filet M14

Recomandat pentru sistem comutare rapidă

Roloc™

Tip produs

Disc-suport