

PFERD**Disc de șlefuire în evantai pentru oțel, POLIFAN-CURVE (ZA), Ø discurilorxlățime: 125X14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	566320 125X14
GTIN	4007220790151
Clasa articolului	55P

Descriere**Execuție:**

Disc de șlefuire în evantai pentru prelucrarea dificilă a cordoanelor de sudură pe colț. **Forma constructivă radială cu dispunerea specială în evantai a lamelor** permite valorificarea optimă a materialului de șlefuire pe rază. Rată ridicată de îndepărtare a materialului, durabilitate mărită și stabilitate mare a formei.

SGP CURVE STEELOX (ZA) cu granulație 40 pentru o putere de așchiere mare.

Aplicație:

Șlefuire precisă a geometriilor cu cordon de sudură pe colț, teșire, debavurare. Versiune medie (M) pentru cordoane de sudură de colț > 5 mm.

Descriere tehnică

Lățimea discului	14 mm
Descrierea formei	radial
Pentru raza cordonului de sudură de colț	> 5 mm
Ø găurii	22,23 mm

Granulație	40
Lățime la rază	11 mm
Ø discurilor	125 mm
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		