



Disc de șlefuire în evantai SLTflex (ZA), suport M14, Ø 115 mm, Granulație: 40



Date comandă

Numărul de comandă	566300 40
GTIN	4027497309122
Clasa articolului	53L

Descriere

Execuție:

Lamelele în formă de seceră (patentate) sunt legate radial de granulația foarte rezistentă GRP (materiale compozite). Datorită **forme constructive fără disc suport**, se obține **o ieșire în relief a lamelelor extrem de mare**. Densitate foarte mare a stratului de acoperire. Suport pentru filet M14, **nu necesită piuliță de strângere**.

Corindon cu zirconiu (ZA) cu lac aderent abraziv pentru **utilizare universală**.

Aplicație:

Pentru prelucrarea **locurilor greu accesibile**, șlefuirea pe contur și **șlefuirea cordoanelor de sudură pe colț**. Lamelele ieșite lung în relief permit o **șlefuire moale**.

Descriere tehnică

Descrierea formei	Înclinat cu lamele proeminente
Granulație	40
Ø discurilor	115 mm
Serie	SLTflex

Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Filet	M14
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		