

**3M Roloc™****Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm moale, Ø exterior: 50mm**

## Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 554091 50     |
| GTIN               | 4046719810529 |
| Clasa articolului  | 53M           |

## Descriere

### Execuție:

Pentru prinderea discurilor de șlefuire cu **sistem de prindere rapidă cu filet exterior (Roloc™, Combidisc®)**.

Disc abraziv din cauciuc **cu suport 1/4 inch și coadă de 6 mm** integrate. Montare pe arbore M14 cu adaptor Cod 554081.

Sistemul de schimbare rapidă Roloc™ permite schimbarea sigură a discurilor de șlefuit „printr-o singură învârtire” de mână, în cel mai scurt timp.

### Aplicație:

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

### Notă:

Pentru polizoarele unghiulare recomandate consultați Cod 079325.

## Descriere tehnică

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Turație maximă | 25000 min <sup>-1</sup> |
| Ø exterior     | 50 mm                   |
| Ø cozii        | 6 mm                    |

|  |   |
|--|---|
| Suport pe partea sculei                  | Sistem de prindere rapidă cu filet exterior |
| Prindere pe partea utilajului            | Ø cozii 6 mm                                |
| Recomandat pentru sistem comutare rapidă | Roloc™                                      |
| Tip produs                               | Disc-suport                                 |