

**Disc de șlefuire în evantai SLTflex (ZA), suport M14, Ø 115 mm, Granulație: 60****Date comandă**

Numărul de comandă	566300 60
GTIN	4027497308835
Clasa articolului	53L

**Descriere****Execuție:**

**Lamelele în formă de seceră** (patentate) sunt legate radial de granulația foarte rezistentă GRP (materiale compozite). Datorită **forme constructive fără disc suport**, se obține **o ieșire în relief a lamelelor extrem de mare**. Densitate foarte mare a stratului de acoperire. Suport pentru filet M14, **nu necesită piuliță de strângere**.

**Corindon cu zirconiu (ZA)** cu lac aderent abraziv pentru **utilizare universală**.

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea **locurilor greu accesibile**, șlefuirea pe contur și **șlefuirea cordoanelor de sudură pe colț**. Lamelele ieșite lung în relief permit o **șlefuire moale**.

**Descriere tehnică**

Descrierea formei	Înclinat cu lamele proeminente
Granulație	60
Ø discurilor	115 mm
Serie	SLTflex

Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Filet	M14
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		