



Disc de șlefuire CC-GRIND-SOLID SG-INOX, Ø discurilor: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	566362 125
GTIN	4007220237137
Clasa articolului	550

Descriere

Execuție:

Disc de rectificat **agresiv** cu **disc integrat din fibră de sticlă** și **sistem brevetat pentru prindere și răcire**.

Utilizare plană fără ca scula să fie afectată de piulița de strângere. Utilizare cu adaptorul Cod 566365.

Pentru o rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată pentru INOX.

Aplicație:

Pentru **șlefuirea dură și aspră** a suprafețelor și muchiilor.

Alternativă economică la discurile de degroșare, cu o **reducere semnificativă a căldurii, zgomotului, prafului și vibrațiilor**.

Aveți în vedere unghiul de așezare plat și acționarea performantă (>1200 W).

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	125 mm
Turație maximă	12200 min ⁻¹
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică

Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Unghi de așezare recomandat	5-15 grad
Viteză periferică maximă	80 m/s
Număr de poziții	1
Tip produs	Disc de șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Flanșă de prindere M14 pentru CC-GRIND-SOLID pentru Ø discurilor 115/125 mm

566365 115/125