

**Garant**

**Disc de șlefuit în evantai Material abraziv, Ø 125 mm, Comparație granulație: 180**

**Date comandă**

Numărul de comandă	566340 180
GTIN	4045197488893
Clasa articolului	56Z

**Descriere****Execuție:**

Discuri de șlefuire în evantai cu **material abraziv cu ochiuri în evantai** pe discuri suport din fibră de sticlă.

**Aplicație:**

- Pentru prelucrarea finală a suprafețelor.
- Pentru îndepărtarea culorii de revenire și curățarea ușoară a cordoanelor de sudură.
- Pentru finisarea fină a suprafețelor mari și pentru lucrări de finisare.

Turație recomandată 4600 – 5300 min<sup>-1</sup>.

**Descriere tehnică**

Ø găurii	22,23 mm
Culoarea	roșu
Descrierea formei	oblic
Comparație granulație	180
Grad de finețe	mediu
Ø discurilor	125 mm

Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Turație maximă	12200 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		