

**Disc din fibră KF 708 corindon semisuperior (A), Ø 115 mm, Granulație: 120****Date comandă**

Numărul de comandă	566400 120
GTIN	4018875993156
Clasa articolului	56V

**Descriere****Execuție:**

**Fibră vulcanizată** rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm și fante în cruce.

**Disc universal din fibră de înaltă calitate VSM KF 708** pentru șlefuirea metalelor, plasticului, lemnului sau asemănătoare. Tipul granulației: **Corindon semisuperior (A)**.

**Aplicație:**

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de șlefuire Cod 566650 / 566670. Pentru **șlefuirea suprafețelor nivelate sau arcuite** cu **flexibilitate mare**.

**Descriere tehnică**

Denumirea producătorului	VSM KF 708
Granulație	120
Ø discurilor	115 mm
Serie	KF708
Material abraziv	Corindon semisuperior (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Suport de material abraziv	Fibră vulcanizată

Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Suport	Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Ø găurii	22,23 mm
Recomandat pentru sistem comutare rapidă	Roloc™
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Turație maximă	13300 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Disc din fibră

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		

## Accesorii

Disc-suport ISOflexibil / neted Ø exterior 108 mm	566650 108
---	------------

Disc-suport ISOsemidur / cu nervuri Ø exterior 108 mm	566670 108
Disc-suportdur / cu nervuri Ø exterior 115 mm	566672 115