

Garant**Set de pietre de șlefuit fine, AR, Număr de pietre de șlefuire: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	550100 10
GTIN	4045197239082
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Pietrele de șlefuire GARANT (certificate OSA și testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile și mărimile de granulație caracteristice, și acoperă o gamă largă de aplicații. Concentricitatea precisă asigură o funcționare fără vibrații, protejând astfel oamenii, mașina și piesa. Pietrele de șlefuit GARANT sunt realizate universal pentru **muchii și suprafețe rectificatice plane** și se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum și prin durabilitatea îndelungată și calitatea uniformă a suprafeței piesei.

Ø coadă 3 mm × 30 mm. Viteză periferică recomandată 30–50 m/s.

Pietre de șlefuit cu liant ceramic din **corindon nobil roz (AR)**. Model cu duritate medie.

Sortiment cu pietre de șlefuire selectate, în cele mai uzuale forme și dimensiuni.

Aplicație:

Pentru prelucrarea universală de **oțel nealiat și slab aliat și oțel turnat**.

Viteză de așchiere recomandată 30 – 50 m/s.

Livrare:

Câte 1 piatră de șlefuit ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

Descriere tehnică

Număr de pietre de șlefuire	10
Grad de finețe	fin
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	AR
Ø cozii	3 mm
Lungimea cozii	30 mm
Tip produs	Piatră de șlefuit