



Freză de șlefuire Dantură INOX – grosieră, Carbură, Tip: G1020



Date comandă

Numărul de comandă	547200 G1020
GTIN	4007220952337
Clasa articolului	55F

Descriere

Execuție:

Geometria inovatoare a dinților permite **o rată foarte înaltă de așchiere** concomitent cu **o funcționare silențioasă și capacitate bună de ghidare**. Formare excelentă a așchiilor și rezultate extraordinare ale suprafețelor, pătrundere redusă a căldurii în material (fără culori prin încălzire). Ø cozii 6mm.

Aplicație:

Optimizat pentru prelucrarea de **oțeluri austenitice, rezistente la rugină și acizi**, aliaje moi ale titanului și metale neferoase.

Descriere tehnică

Ø cap	10 mm
Simbol pentru dantură	INOX
Descrierea formei	Arc ogival
Lungimea totală	60 mm
Grad de finețe a danturii	grosier
Forma	G1020
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	20 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		