

**Garant****Set de pietre de șlefuit grosiere, AR, Număr de pietre de șlefuire: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	550200 10
GTIN	4045197239099
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

**Pietrele de șlefuire GARANT** (certificate OSA și testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile și mărimile de granulație caracteristice, și acoperă o gamă largă de aplicații. Concentricitatea precisă asigură o funcționare fără vibrații, protejând astfel oamenii, mașina și piesa. Pietrele de șlefuit GARANT sunt realizate universal pentru **muchii și suprafețe rectificată plane** și se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum și prin durabilitatea îndelungată și calitatea uniformă a suprafeței piesei.

Ø cozii 6 mm × 40 mm.

Pietre de șlefuit cu liant ceramic din **corindon nobil roz (AR)**. Model cu duritate medie.

Sortiment cu pietre de șlefuire selectate, în cele mai uzuale forme și dimensiuni.

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea universală de **oțel nealiat și slab aliat și oțel turnat**.

Viteză de așchiere recomandată 30 – 50 m/s.

**Livrare:**

Câte 1 piatră de șlefuit ZY1020 / ZY1325 / ZY1632 / ZY2006 / ZY2025 / SP1320 / SP2032 / KE2032 / KU16 / KU20.

**Descriere tehnică**

Număr de pietre de șlefuire	10
Grad de finețe	grosier
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	AR
Ø cozii	6 mm
Lungimea cozii	40 mm
Tip produs	Piatră de șlefuit