



## Set de pietre de șlefuit fine, AD-AW, Număr de pietre de șlefuire: 10



### Date comandă

Numărul de comandă	550310 10
GTIN	4027497219902
Clasa articolului	56L

### Descriere

#### Execuție:

Pietrele de lustruire LUKAS (certificate OSA și testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile și mărimile de granulație caracteristice, și acoperă o gamă largă de aplicații. Concentricitatea precisă asigură o funcționare fără vibrații, protejând astfel oamenii, mașina și piesa. Pietrele de șlefuire LUKAS sunt realizate universal pentru **muchi și suprafețe rectificatice plane** și se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum și prin durabilitatea îndelungată și calitatea uniformă a suprafeței piesei.

Ø cozii 3 mm × 50 mm.

Sortiment cu pietre de șlefuire selectate, în cele mai uzuale forme și dimensiuni.

Pietre mici de șlefuire cu **granulație mixtă (AD-AW)** din corindon normal, corindon nobil roșu închis și corindon din monocristal alb (denumire LUKAS NDW) în granulație 100 (fină). Liant ceramic. Ø cozii 3 mm, lungimea cozii 50 mm.

#### Aplicație:

Pietrele de șlefuire cu stabilitate ridicată a formei sunt preferate la prelucrarea fină și prelucrarea muchiilor **oțelurilor (călite) pentru scule** și **Cr-Ni** la construcțiile de scule și matrițe. Viteză de așchiere recomandată 10 – 30 m/s.

#### Livrare:

Câte 1 piatră de șlefuit Cod 551510 Ref. ZY0408 / ZY0610 / ZY0810 / ZY1013 / SP0510 / SP0810 / WR1013 / KU04 / KU06 / KU08.

## Descriere tehnică

Număr de pietre de șlefuire	10
Grad de finețe	fin
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	AD-AW
Ø cozii	3 mm
Lungimea cozii	50 mm
Tip produs	Piatră de șlefuit