

Filet cu pas fin Calibru tampon cu prag 6H, M × pasul filetului: 24X1,5**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 486100 24X1,5 |
| GTIN | 2050001675460 |
| Clasa articolului | 48B |

Descriere**Execuție:**

Prima spiră (pas) șlefuită (de la pas de 1 mm) îndepărtează impuritățile de pe piesă și împiedică ruperea prematură a primului pas.

Execuție conform **DIN 2279 – 2299**.

Parte „TRECE” și „NU TRECE” pe un singur mâner (DIN 2240, Partea 1, Forma R). Parte „NU TRECE” marcată cu roșu.

Aplicație:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------|--------------------|
| Pas filet | 1,5 mm |
| Filet | M24 |
| Clasa de toleranță | 6H |
| Tip de filet | MF |
| Standard | DIN 13 |
| Calitate | 6 |
| Câmp de toleranță | H |
| Tip de calibru | Calibru „nu trece” |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Tip de calibru | Calibru „trece” |
| Calibrarea | L10 |
| Tip produs | Calibru tampon dublu cu filet |

Servicii

| | |
|---|-----------|
| Calibrare Calibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 60 mm | 028550 60 |
| Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 90 mm | 028590 90 |