

**Filet cu pas fin Calibru inel „TRECE” 6g, M × pasul filetului: 8X0,5****Date comandă**

Numărul de comandă	486110 8X0,5
GTIN	2050001037459
Clasa articolului	48B

**Descriere****Execuție:**

Prima spiră (pas) șlefuită (de la pas de 1 mm) îndepărtează impuritățile de pe piesă și împiedică ruperea prematură a primului pas.

Execuție conform **DIN 2279 – 2299**.

**Aplicație:**

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Notă:**

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

**Descriere tehnică**

Filet	M8
Clasa de toleranță	6g
Pas filet	0,5 mm
Calibrarea	L12

Tip de calibru	Calibru „trece”
Câmp de toleranță	g
Standard	DIN 13
Tip de filet	MF
Calitate	6
Tip produs	Calibru inel filetat „TRECE”

### Servicii

Calibrare Calibru inel filetat Ø maxim 20 mm	028600 20
Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100