

Filetul Calibru inel „NU TRECE” 6g, Filet: M36



Date comandă

Numărul de comandă	486050 M36
GTIN	2050001037787
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităților de pe piesă și împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuție conform DIN 2279 – 2299.

Aplicație:

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

Calibre pentru fileturi cu alți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT și pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Filet	M36
Clasa de toleranță	6g
Pas filet	4 mm
Calibrarea	L12

Câmp de toleranță	g
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Tip de filet	M
Standard	DIN 13
Calitate	6
Tip produs	Calibru inel filetat „NU TRECE”

Servicii

Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100
CalibrareCalibru inel filetat Ø maxim 60 mm	028600 60