

## Filet cu pas fin Calibru tampon cu prag 6H, M × pasul filetului: 26X1,5



### Date comandă

Numărul de comandă	486100 26X1,5
GTIN	2050001675491
Clasa articolului	48B

### Descriere

#### Execuție:

Prima spiră (pas) șlefuită (de la pas de 1 mm) îndepărtează impuritățile de pe piesă și împiedică ruperea prematură a primului pas.

Execuție conform **DIN 2279 – 2299**.

**Parte „TRECE” și „NU TRECE” pe un singur mâner (DIN 2240, Partea 1, Forma R).** Parte „NU TRECE” marcată cu roșu.

#### Aplicație:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

### Descriere tehnică

Filet	M26
Pas filet	1,5 mm
Clasa de toleranță	6H
Standard	DIN 13
Tip de filet	MF
Calitate	6
Câmp de toleranță	H
Tip de calibru	Calibru „nu trece”

Tip de calibru	Calibru „trece”
Calibrarea	L10
Tip produs	Calibru tampon dublu cu filet

**Servicii**

Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 90 mm	028590 90
CalibrareCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 60 mm	028550 60