

Filet cu pas fin Calibru inel „TRECE” 6g, M × pasul filetului: 10X1**Date comandă**

Numărul de comandă	486110 10X1
GTIN	2050001037480
Clasa articolului	48B

Descriere**Execuție:**

Prima spiră (pas) șlefuită (de la pas de 1 mm) îndepărtează impuritățile de pe piesă și împiedică ruperea prematură a primului pas.

Execuție conform **DIN 2279 – 2299**.

Aplicație:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Pas filet	1 mm
Filet	M10
Clasa de toleranță	6g
Calibrarea	L12

Tip de calibru	Calibru „trece”
Câmp de toleranță	g
Standard	DIN 13
Tip de filet	MF
Calitate	6
Tip produs	Calibru inel filetat „TRECE”

Servicii

Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100
CalibrareCalibru inel filetat Ø maxim 20 mm	028600 20