

Filet cu pas fin Calibru tampon cu prag 6H, M × pasul filetului: 12X1



Date comandă

Numărul de comandă	486100 12X1
GTIN	2050001675323
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Prima spiră (pas) șlefuită (de la pas de 1 mm) îndepărtează impuritățile de pe piesă și împiedică ruperea prematură a primului pas.

Execuție conform **DIN 2279 – 2299**.

Parte „TRECE” și „NU TRECE” pe un singur mâner (DIN 2240, Partea 1, Forma R). Parte „NU TRECE” marcată cu roșu.

Aplicație:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Filet	M12
Pas filet	1 mm
Clasa de toleranță	6H
Tip de filet	MF
Standard	DIN 13
Calitate	6
Câmp de toleranță	H
Tip de calibru	Calibru „nu trece”

Tip de calibru	Calibru „trece”
Calibrarea	L10
Tip produs	Calibru tampon dublu cu filet

Servicii

Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 90 mm	028590 90
CalibrareCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 20 mm	028550 20