

HOLEX**Șlefuitor tip evantai pentru INOX, Granulație 120, Ø capxlățimea capului:
40X15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554310 40X15
GTIN	4045197235596
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Dispunere în evantai a lamelor în jurul axului sculei.

Lamele abrazive acoperite cu **corindon normal (A)**. Cu **liant abraziv** pentru INOX.

Aplicație:

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.

Descriere tehnică

Granulație	120
Turație recomandată	12000 min ⁻¹
Lățimea capului	15 mm
Turație maximă	19100 min ⁻¹
Ø cozii	6 mm
Ø cap	40 mm
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)

Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	Granulație 120
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		