

Filet cu pas fin Calibru tampon cu prag 6H, M × pasul filetului: 12X1,25



Date comandă

Numărul de comandă	486100 12X1,25
GTIN	2050001675330
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Prima spiră (pas) șlefuită (de la pas de 1 mm) îndepărtează impuritățile de pe piesă și împiedică ruperea prematură a primului pas.

Execuție conform **DIN 2279 – 2299**.

Parte „TRECE” și „NU TRECE” pe un singur mâner (DIN 2240, Partea 1, Forma R). Parte „NU TRECE” marcată cu roșu.

Aplicație:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Filet	M12
Clasa de toleranță	6H
Pas filet	1,25 mm
Standard	DIN 13
Tip de filet	MF
Calitate	6
Câmp de toleranță	H
Tip de calibru	Calibru „nu trece”

Tip de calibru	Calibru „trece”
Calibrarea	L10
Tip produs	Calibru tampon dublu cu filet

Servicii

Calibrare Calibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 20 mm	028550 20
Calibrare DAKKSCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 90 mm	028590 90