

**HOLEX****Șlefuitor tip evantai pentru INOX, Granulație 120, Ø capxlățimea capului: 60X30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554310 60X30
GTIN	4045197235619
Clasa articolului	52E

**Descriere****Execuție:**

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.

Lamele abrazive acoperite cu **corindon normal (A)**. Cu **liant abraziv** pentru INOX.

**Aplicație:**

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.

**Descriere tehnică**

Granulație	120
Turație recomandată	8000 min <sup>-1</sup>
Lățimea capului	30 mm
Turație maximă	12700 min <sup>-1</sup>
Ø cozii	6 mm
Ø cap	60 mm
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)

Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	Granulație 120
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		